

overlay Preolenna
 $1'' = \frac{1}{2} m$
 $\frac{Cu - Cx Cu}{Ni} \cdot \frac{Zn}{Pb}$

Q28

5-1 30
25 320

40-4 75
240 70

45-5 85
300 60

50-10 75
300 120

5 cm

10-1 75
45 20

5-1 15
25 40

15-1 105
100 70

15-1 65
15 20

20-1 85
140 50

15-1 25
65 60

15-1 55
90 50

10-1 25
180 60

7-1 15
25 80

15-1 105
160 70

20-2 30
70 40

25-2 95
240 20

15-1 85
90 20

20-1 65
90 20

15-1 65
200 20

85-1 85
210 30

25-2 110
250 20

35-3 75
240 20

2-20 15
70 30

20-2 85
190 30

25-2 50
20 30

40-4 75
240 70

45-5 85
300 60

40-4 105
280 20

40-4 100
270 30

40-4 30
260 30

40-4 110
230 30

40-3 160
170 5

35-3 125
240 30

45-3 170
185 20

30-2 105
210 20

35-3 105
320 30

50-5 110
280 40

25-2 85
170 10

25-2 100
210 30

25-2 100
170 20

15-1 75
20 30

20-2 75
120 30

25-1 105
150 30

30-2 85
130 20

20-2 75
20 40

15-1 55
180 20

15-1 50
80 10

30-2 85
130 20

15-1 130
65 10

15-1 20
70 70

35-1 75
240 70

25-2 55
170 50

15-1 55
230 70

40-1 150
130 25

40-1 120
170 25

15-1 5
25 10

3-1 30
5 10

15-1 5
20 10

20-1 35
70 20

15-1 45
110 70

45-1 65
180 100

55-1 120
240 70

45-1 180
230 25

80-3 70
130 5

30-1 150
200 5

Hasanah

30-2 180
125 25

30-2 75
310 30

15-1 270
275 5

15-1 5
330 20